



Den Braven

Technisches Datenblatt

Den Braven 2K Zargen & Wannenträgerschaum

2K Zargen & Wannenträgerschaum B2



Produktbeschreibung

Den Braven 2K Zargen & Wannenträgerschaum ist ein zweikomponentiger, feuchtigkeitsunabhängiger Polyurethan-Montageschaum in B2 Qualität mit einer erhöhten Lagerstabilität. Die Dosen sind mit einer speziellen Sicherheitsventiltechnik ausgerüstet, welche eine 100%ige verklebungsfreie Anwendung garantiert.

Vorteile

- Feuchtigkeitsunabhängige Aushärtung durch integriertes Härtersystem
- Hohe Klebkraft
- Erhöhte Druckstabilität
- Beste Wärmedämmeigenschaften

Anwendungsgebiet

Zum Montieren von Tüorzargen, Fenstern, geschäumten PS-Formteilen, Dusch- und Badewannen.

Zum Ausschäumen von Hohlräumen mit unzureichendem Feuchtigkeitszugang.

Für den Apparate- und Behälterbau sowie Bastelarbeiten jeder Art. Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen wie Styropor, PU-Hartschaum und Hart PVC

Allgemeine Hinweise

Empfohlene Verarbeitungs- und Dosentemperatur sollte bei mind. +15°C und max. +25°C liegen. 1. Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. 2. Doseninhalt mind. +15°C und max +25°C. 3. Spezialgewindeadapter auf das Ventil aufschrauben. 4. Untere

Scheibe an der Dose 6x nach rechts drehen, bis der Widerstand verschwindet. 5. Dose mit Ventil nach unten halten und mindestens 30x kräftig schütteln, um die Komponenten zu mischen. 6. Dose SOFORT ausschäumen. Schaum muss gleichmäßig durchgefärbt sein, gegeben falls nochmal schütteln. Dose nach Aktivierung möglichst rasch aufbrauchen, längstens innerhalb der Topfzeit: bei +15°C ca. 8 min; bei +25°C ca. 5 min. Produkt entwickelt nach Aktivierung Reaktionswärme. Aktivierte Dosen unbedingt verarbeiten, kann sich sonst überhitzen und bersten. Die Schaumfugenbreite beim Tüorzargeneinbau beträgt 8 bis 25 mm; Belastbar nach ca. 60-120 min; Entspreizbar nach mindestens 1 Stunde. Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten! Das EG-Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung unter www.denbraven.com. Recycling: Die kostenlose Abholung von Kartons mit gebrauchten PU-Schaumdosen erfolgt durch die Firma PDR, PUR-Dosen Recycling per Faxeauftrag unter der Faxnummer 0800 – 783 6737. Die Entsorgung erfolgt nach Terminvereinbarung. Transport: PU-Schaumdosen im KFZ nur gut gesichert im Laderaum transportieren, nie im Fond.

zusätzliche Informationen

Aushärungszeit		30-40 minutes
Basis		Polyurethane
Brandverhalten		B2
Dichte		30-35 kg/m ³
Gesamtschaumausbeute	EN 17333-1	400 ml = 10 liter
Geschlossene Zellen		± 70%
Klebefreie Zeit	EN 17333-3	6 minutes
Schneidbar nach	EN 17333-3	10 minutes
Temperaturbeständigkeit		-40°C to +90°C
Verarbeitungstemperatur		+10°C to +35°C
Wärmeleitfähigkeit		30-35 mW/m.K

Dies sind typische Werte

Anwendungsbeschränkungen

- Nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, weiche Kunststoffe, Neopren



Den Braven

Technisches Datenblatt

Den Braven 2K Zargen & Wannenträgerschaum

2K Zargen & Wannenträgerschaum B2

- Nicht für dauerhafte Wasserbelastung geeignet. Nicht geeignet für den Einsatz (z. B. Füllen) in Hohlräumen mit unzureichender Feuchtigkeit

Verarbeitungshinweise

Die Untergründe müssen tragfähig, sauber, staub-, fett- und trennmittelfrei sein (Untergrund nicht vorfeuchten). Gipsbaustoffe und Gasbeton mit Den Braven PU-Primer vorbehandeln! Die Untergrundtemperatur sollte mindestens +10°C sein. Für ausreichende Luftzirkulation sorgen!

Überstreichbar

Nach vollständiger Aushärtung überstreichbar

Reinigung

Frischer Schaum kann direkt mit PU-Schaum Reiniger entfernt werden. Nach Aushärtung kann der überschüssige Schaum mit einem Messer entfernt werden

Farben

- Grün

Verpackung

- Dose

Für Produktspezifikationen besuchen Sie bitte die entsprechende Produkt-Detailseite.

Haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C an einem trockenen Ort mindestens 18 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Zertifikat(e)

	EMICODE EC1 Plus – very low emission
---	--------------------------------------

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

Bostik garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.

Better
results
through
knowledge